



2003 CesteFlex System

Στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών

Στεγανωτικό εύκαμπτο επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών. Αποτελούμενο από το τσιμέντο, υδρόφοβα πολυμερή με χημικά πρόσθετα και χαλαζιακά αδρανή του Α συστατικού και τον υγρό ακρυλικό ελαστικοποιητή – συστατικό Β.

Ιδιότητες

- Στεγάνωση υψηλών απαιτήσεων.
- Γεφύρωση ρωγμών.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα.
- Υδρατμοπερατό.
- Κατάλληλο για συνεχή επαφή με το νερό.
- Σταθερή ποιότητα.
- Άριστη τελική επιφάνεια.
- Εύκολη εφαρμογή.

Εφαρμογή

- Σε δυο στρώσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Στεγάνωση κάτω από πλακίδια
- Στεγάνωση πελμάτων και θεμελίων
- Στεγάνωση υπογείων και φρεατίων
- Ταράτσες
- Υδατοδεξαμενές
- Πισίνες

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμοστεί πρέπει να είναι καθαρή απαλλαγμένη από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες, λιμνάζοντα νερά, κ.ά. Επίσης πρέπει να διαβρέχεται καλά πριν την εφαρμογή ή να ασταρώνεται με το RE20 ELASIMER. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

Ανάμιξη

Το Α συστατικό –κονίαμα προστίθεται σταδιακά στο υγρό συστατικό Β υπό συνεχή ανάδευση και χαμηλές στροφές μέχρι όπου σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός εφαρμόσιμος πλέον. Αναμένουμε 5 λεπτά – ωρίμανση μίγματος και αναδεύουμε ξανά το μίγμα έτσι ώστε να είναι έτοιμο για εφαρμογή με βούρτσα ή πινέλο.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 1,5kg/m²/mm

Αναλογία ανάμειξης – Συσκευασίες

Συστατικό Α: Συστατικό Β = 25 κιλά: 9 κιλά και = 5 κιλά : 1.8 - 2 κιλά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα: Λευκό

Πυκνότητα: 1,8kg/l

Κοκκομετρία αδρανών: DMAX=0.6mm

Αντοχή στη πρόσφυση EN 1542, EN 1504-3:2004: 1,60N/mm²

Υδατοαπορρόφηση διαμέσου τριχοειδών EN 1062-3, EN 1504-3:2004: 0,02Kg/m²/h0.5

Περατότητα υδρατμών EN ISO 7783, EN 1504-3:2004: 4,1m

Περατότητα σε CO2 EN 1062-6, EN 1504-3:2004: 60,2

Χρόνος εργασιμότητας: 3 ώρες

Αποθήκευση

Τα δυο συστατικά του CESTEFLEX SYSTEM πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται στη αρχική τους μορφή σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 12 μήνες.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες ασφαλείας

Το CESTEFLEX SYSTEM (Α συστατικό) περιέχει τσιμέντο, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με ιδρώτα παράγει μία ερεθιστική αλκαλική αντίδραση και αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν προδιάθεση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για το Β συστατικό

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μη έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2 μεθυλο-4 ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσοχή κατά τον ψεκασμό μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεόμενα σωματίδια. Μην εισπνεείτε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777.

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.